



Passacavi > tondi > KB/KP

PASSACAVI TONDI IN PVC - SERIE "KLASSIC" -

Materiale: PVC.



Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +60°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente.

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli olii minerali. A seconda dell'articolo hanno gli angoli piani oppure arrotondati (vedi disegno tecnico); per maggiori dettagli, è consigliabile richiederci una campionatura.

Su richiesta: passacavi in colore bianco e neutro per quantità. Inoltre, questi passacavi possono essere realizzati in un nuovo compound simile al PVC per morbidezza e flessibilità ma resistente fino ad una temperatura di 110°C, 130°C o 150°C.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 10-11,5-14,5-2	fig. B	10	11,5	2	14,5	10	1000
KB 10-11,5-14,5-3	fig. B	10	11,5	3	14,5	11	1000
KB 10-11,5-14,5-4	fig. B	10	11,5	4	14,5	12	1000
KB 10-11,5-17,5-8	fig. B	10	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 10-12-17-1,5	fig. B	10	12	1,5	17	7	1000
KB 10-13,5-16-10	fig. B	10	13,5	10	16	14	1000
KB 10-13,5-17,5-2	fig. B	10	13,5	2	17,5	7	1000
KB 10-13,5-17,5-3	fig. B	10	13,5	3	17,5	8	1000
KB 10-13,5-17,5-4	fig. B	10	13,5	4	17,5	9	1000
KB 10-13-16-7	fig. B	10	13	7	16	13	1000
KB 10-14-20-3	fig. B	10	14	3	20	9	1000
KB 10-15-18,5-1,5	fig. B	10	15	1,5	18,5	8	1000
KB 10-15-18,5-2,5	fig. B	10	15	2,5	18,5	9	1000
KB 10-15-18,5-3,5	fig. B	10	15	3,5	18,5	10	1000
KB 10-15-21-5	fig. B	10	15	5	21	10	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 10-15-22-3	fig. B	10	15	3	22	9	1000
KB 11-13,5-16-10	fig. B	11	13,5	10	16	14	1000
KB 11-15-18,5-1,5	fig. B	11	15	1,5	18,5	8	1000
KB 11-15-18,5-2,5	fig. B	11	15	2,5	18,5	9	1000
KB 11-15-18,5-3,5	fig. B	11	15	3,5	18,5	10	1000
KB 11-15-21-5	fig. B	11	15	5	21	10	1000
KB 12-14-20-3	fig. B	12	14	3	20	9	1000
KB 12-15-18,5-1,5	fig. B	12	15	1,5	18,5	8	1000
KB 12-15-18,5-2,5	fig. B	12	15	2,5	18,5	9	1000
KB 12-15-18,5-3,5	fig. B	12	15	3,5	18,5	10	1000
KB 12-15-19-1,5	fig. B	12	15	1,5	19	8	1000
KB 12-15-19-2,5	fig. B	12	15	2,5	19	9	1000
KB 12-15-19-3,5	fig. B	12	15	3,5	19	10	1000
KB 12-15-21-5	fig. A	12	15	5	21	10	1000
KB 12-21-26-7	fig. B	12	21	7	26	14	500
KB 13-15-18,5-1,5	fig. B	13	15	1,5	18,5	8	1000
KB 13-15-18,5-2,5	fig. B	13	15	2,5	18,5	9	1000
KB 13-15-18,5-3,5	fig. B	13	15	3,5	18,5	10	1000
KB 13-21-26-7	fig. B	13	21	7	26	14	500
KB 14-21-26-7	fig. B	14	21	7	26	14	500
KB 15,5-24-32-2	fig. B	15,5	24	2	32	8,5	1000
KB 15,5-24-32-3	fig. B	15,5	24	3	32	9,5	1000
KB 15,5-24-32-4	fig. B	15,5	24	4	32	10,5	1000
KB 15-21-26-7	fig. B	15	21	7	26	14	500
KB 16-21-26-7	fig. B	16	21	7	26	14	500
KB 17,5-24-32-2	fig. B	17,5	24	2	32	8,5	1000
KB 17,5-24-32-3	fig. B	17,5	24	3	32	9,5	1000
KB 17,5-24-32-4	fig. B	17,5	24	4	32	10,5	1000
KB 17-21-26-7	fig. A	17	21	7	26	14	500
KB 18-21-26-7	fig. B	18	21	7	26	14	500
KB 18-26-35-2	fig. B	18	26	2	35	8,5	500
KB 18-26-35-3	fig. B	18	26	3	35	9,5	500
KB 18-26-35-4	fig. B	18	26	4	35	10,5	500
KB 19,5-24-32-2	fig. B	19,5	24	2	32	8,5	500
KB 19,5-24-32-3	fig. B	19,5	24	3	32	9,5	1000
KB 19,5-24-32-4	fig. B	19,5	24	4	32	10,5	1000
KB 19-23-28-2	fig. B	19	23	2	28	8	1000
KB 19-23-28-3	fig. B	19	23	3	28	9	1000
KB 19-23-28-4	fig. B	19	23	4	28	10	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 2-10-15-1,5	fig. B	2	10	1,5	15	6	1000
KB 2-13-16-7	fig. B	2	13	7	16	13	1000
KB 20-26-35-2	fig. B	20	26	2	35	8,5	500
KB 20-26-35-3	fig. B	20	26	3	35	9,5	500
KB 20-26-35-4	fig. B	20	26	4	35	10,5	500
KB 22-26-35-2	fig. B	22	26	2	35	8,5	500
KB 22-26-35-3	fig. B	22	26	3	35	9,5	500
KB 22-26-35-4	fig. B	22	26	4	35	10,5	500
KB 28-34-39-2	fig. B	28	34	2	39	7	500
KB 28-34-39-3	fig. B	28	34	3	39	8	500
KB 28-34-39-4	fig. B	28	34	4	39	9	500
KB 3,2-4,8-8-1,6	fig. B	3,2	4,8	1,6	8	6,4	1000
KB 3,5-6-10-1,5	fig. B	3,5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 3,5-6-10-2	fig. B	3,5	6	2	10	6	1000
KB 3,5-6-10-3	fig. B	3,5	6	3	10	7	1000
KB 3-10-14-2	fig. B	3	10	2	14	8	1000
KB 3-10-14-3	fig. B	3	10	3	14	9	1000
KB 3-10-14-4	fig. B	3	10	4	14	10	1000
KB 3-10-15-1,5	fig. B	3	10	1,5	15	6	1000
KB 3-11-16-0,5	fig. B	3	11	0,5	16	6	1000
KB 3-11-16-1,5	fig. B	3	11	1,5	16	7	1000
KB 3-11-16-2,5	fig. B	3	11	2,5	16	8	1000
KB 3-6-10-1,5	fig. B	3	6	1,5	10	5,5	1000
KB 3-6-10-2	fig. B	3	6	2	10	6	1000
KB 3-6-10-3	fig. B	3	6	3	10	7	1000
KB 3-8-12-2	fig. B	3	8	2	12	6	1000
KB 3-8-12-3	fig. B	3	8	3	12	7	1000
KB 3-8-12-3,5	fig. B	3	8	3,5	12	7,5	1000
KB 35-39-45-3	fig. B	35	39	3	45	8	500
KB 35-39-45-4	fig. B	35	39	4	45	9	500
KB 4,5-6-10-1,5	fig. B	4,5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 4,5-6-10-2	fig. B	4,5	6	2	10	6	1000
KB 4,5-6-10-3	fig. B	4,5	6	3	10	7	1000
KB 4-10-14-2	fig. B	4	10	2	14	8	1000
KB 4-10-14-3	fig. B	4	10	3	14	9	1000
KB 4-10-14-4	fig. B	4	10	4	14	10	1000
KB 4-10-15-1,5	fig. B	4	10	1,5	15	6	1000
KB 4-11,5-14,5-2	fig. B	4	11,5	2	14,5	10	1000
KB 4-11,5-14,5-3	fig. B	4	11,5	3	14,5	11	1000
KB 4-11,5-14,5-4	fig. B	4	11,5	4	14,5	12	1000
KB 4-11,5-16-3	fig. B	4	11,5	3	16	8	1000
KB 4-11,5-17,5-8	fig. B	4	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 4-11-15-1,5	fig. B	4	11	1,5	15	7,5	1000
KB 4-11-16-0,5	fig. B	4	11	0,5	16	6	1000
KB 4-11-16-1,5	fig. B	4	11	1,5	16	7	1000
KB 4-11-16-2,5	fig. B	4	11	2,5	16	8	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 4-12-17-1,5	fig. B	4	12	1,5	17	7	1000
KB 4-13-16-7	fig. B	4	13	7	16	13	1000
KB 4-6-10-1,5	fig. B	4	6	1,5	10	5,5	1000
KB 4-6-10-2	fig. B	4	6	2	10	6	1000
KB 4-6-10-3	fig. B	4	6	3	10	7	1000
KB 4-7,5-10-3,25	fig. B	4	7,5	3,25	10	8	1000
KB 4-8-12-2	fig. B	4	8	2	12	6	1000
KB 4-8-12-3	fig. B	4	8	3	12	7	1000
KB 4-8-12-3,5	fig. B	4	8	3,5	12	7,5	1000
KB 5-10-14-2	fig. B	5	10	2	14	8	1000
KB 5-10-14-3	fig. B	5	10	3	14	9	1000
KB 5-10-14-4	fig. B	5	10	4	14	10	1000
KB 5-10-15-1,5	fig. B	5	10	1,5	15	6	1000
KB 5-11,5-14,5-2	fig. B	5	11,5	2	14,5	10	1000
KB 5-11,5-14,5-3	fig. B	5	11,5	3	14,5	11	1000
KB 5-11,5-14,5-4	fig. B	5	11,5	4	14,5	12	1000
KB 5-11,5-16-3	fig. B	5	11,5	3	16	8	1000
KB 5-11,5-17,5-8	fig. B	5	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 5-11-14-9	fig. B	5	11	9	14	15	1000
KB 5-11-15-1,5	fig. B	5	11	1,5	15	7,5	1000
KB 5-11-16-0,5	fig. B	5	11	0,5	16	6	1000
KB 5-11-16-1,5	fig. B	5	11	1,5	16	7	1000
KB 5-11-16-2,5	fig. B	5	11	2,5	16	8	1000
KB 5-12-17-1,5	fig. B	5	12	1,5	17	7	1000
KB 5-13,5-16-10	fig. B	5	13,5	10	16	14	1000
KB 5-6-10-1,5	fig. B	5	6	1,5	10	5,5	1000
KB 5-6-10-2	fig. B	5	6	2	10	6	1000
KB 5-8-10-3	fig. B	5	8	3	10	7	1000
KB 5-8-12-2	fig. B	5	8	2	12	6	1000
KB 5-8-12-2,5	fig. B	5	8	2,5	12	7	1000
KB 5-8-12-3	fig. B	5	8	3	12	7	1000
KB 5-8-12-3,5	fig. B	5	8	3,5	12	7,5	1000
KB 6-10-14-2	fig. B	6	10	2	14	8	1000
KB 6-10-14-3	fig. B	6	10	3	14	9	1000
KB 6-10-14-4	fig. B	6	10	4	14	10	1000
KB 6-10-15-1,5	fig. B	6	10	1,5	15	6	1000
KB 6-10-15-6	fig. B	6	10	6	15	12	1000
KB 6-11,5-14,5-2	fig. B	6	11,5	2	14,5	10	1000
KB 6-11,5-14,5-3	fig. B	6	11,5	3	14,5	11	1000
KB 6-11,5-14,5-4	fig. B	6	11,5	4	14,5	12	1000
KB 6-11,5-16-3	fig. B	6	11,5	3	16	8	1000
KB 6-11,5-17,5-8	fig. B	6	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 6-11-14-9	fig. B	6	11	9	14	15	1000
KB 6-11-15-1,5	fig. B	6	11	1,5	15	7,5	1000
KB 6-11-16-0,5	fig. B	6	11	0,5	16	6	1000
KB 6-11-16-1,5	fig. B	6	11	1,5	16	7	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 6-11-16-2,5	fig. B	6	11	2,5	16	8	1000
KB 6-12-17-1,5	fig. B	6	12	1,5	17	7	1000
KB 6-13,5-16-10	fig. B	6	13,5	10	16	14	1000
KB 6-13-16-7	fig. B	6	13	7	16	13	1000
KB 6-15-21-5	fig. B	6	15	5	21	10	1000
KB 6-8,5-14-2,5	fig. B	6	8,5	2,5	14	7	1000
KB 6-8-12-2	fig. B	6	8	2	12	6	1000
KB 6-8-12-3	fig. B	6	8	3	12	7	1000
KB 6-8-12-3,5	fig. B	6	8	3,5	12	7,5	1000
KB 6-8-14-1	fig. B	6	8	1	14	6	1000
KB 6-8-14-2	fig. B	6	8	2	14	7	1000
KB 6-8-14-3	fig. B	6	8	3	14	8	1000
KB 6-9,5-15-1	fig. B	6	9,5	1	15	11	1000
KB 6-9,5-15-2	fig. B	6	9,5	2	15	12	1000
KB 6-9,5-15-3	fig. B	6	9,5	3	15	13	1000
KB 7-10-14-2	fig. B	7	10	2	14	8	1000
KB 7-10-14-3	fig. B	7	10	3	14	9	1000
KB 7-10-14-4	fig. B	7	10	4	14	10	1000
KB 7-10-15-1,5	fig. B	7	10	1,5	15	6	1000
KB 7-10-16-1,5	fig. B	7	10	1,5	16	7	1000
KB 7-11,5-14,5-2	fig. B	7	11,5	2	14,5	10	1000
KB 7-11,5-14,5-3	fig. B	7	11,5	3	14,5	11	1000
KB 7-11,5-14,5-4	fig. B	7	11,5	4	14,5	12	1000
KB 7-11,5-16-3	fig. B	7	11,5	3	16	8	1000
KB 7-11,5-17,5-8	fig. B	7	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 7-11-14-9	fig. B	7	11	9	14	15	1000
KB 7-11-15-1,5	fig. B	7	11	1,5	15	7,5	1000
KB 7-11-16-0,5	fig. B	7	11	0,5	16	6	1000
KB 7-11-16-1,5	fig. B	7	11	1,5	16	7	1000
KB 7-11-16-2,5	fig. B	7	11	2,5	16	8	1000
KB 7-12-17-1,5	fig. B	7	12	1,5	17	7	1000
KB 7-13,5-16-10	fig. B	7	13,5	10	16	14	1000
KB 7-15-18,5-1,5	fig. B	7	15	1,5	18,5	8	1000
KB 7-15-18,5-2,5	fig. B	7	15	2,5	18,5	9	1000
KB 7-15-18,5-3,5	fig. B	7	15	3,5	18,5	10	1000
KB 7-15-21-5	fig. B	7	15	5	21	10	1000
KB 8,5-11,5-14,5 -1,25	fig. B	8,5	11,5	1,2	14,5	8	1000
KB 8-10-14,5-1,5	fig. B	8	10	1,5	14,5	6	1000
KB 8-10-14-2	fig. B	8	10	2	14	8	1000
KB 8-10-14-3	fig. B	8	10	3	14	9	1000
KB 8-10-14-4	fig. B	8	10	4	14	10	1000
KB 8-10-15-1,5	fig. B	8	10	1,5	15	6	1000
KB 8-10-15-6	fig. B	8	10	6	15	12	1000
KB 8-11,5-14,5-2	fig. B	8	11,5	2	14,5	10	1000
KB 8-11,5-14,5-3	fig. B	8	11,5	3	14,5	11	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KB 8-11,5-14,5-4	fig. B	8	11,5	4	14,5	12	1000
KB 8-11,5-16-3	fig. B	8	11,5	3	16	8	1000
KB 8-11,5-17,5-8	fig. B	8	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 8-11-14-1	fig. B	8	11	1	14	6	1000
KB 8-11-14-9	fig. B	8	11	9	14	15	1000
KB 8-11-15-1,5	fig. B	8	11	1,5	15	7,5	1000
KB 8-11-16-0,5	fig. B	8	11	0,5	16	6	1000
KB 8-11-16-1,5	fig. B	8	11	1,5	16	7	1000
KB 8-11-16-2,5	fig. B	8	11	2,5	16	8	1000
KB 8-12-17-1,5	fig. B	8	12	1,5	17	7	1000
KB 8-13,5-16-10	fig. B	8	13,5	10	16	14	1000
KB 8-13-16-7	fig. B	8	13	7	16	13	1000
KB 8-15-18,5-1,5	fig. B	8	15	1,5	18,5	8	1000
KB 8-15-18,5-2,5	fig. B	8	15	2,5	18,5	9	1000
KB 8-15-18,5-3,5	fig. B	8	15	3,5	18,5	10	1000
KB 8-15-21-5	fig. B	8	15	5	21	10	1000
KB 9-11,5-14,5-2	fig. B	9	11,5	2	14,5	10	1000
KB 9-11,5-14,5-3	fig. B	9	11,5	3	14,5	11	1000
KB 9-11,5-14,5-4	fig. B	9	11,5	4	14,5	12	1000
KB 9-11,5-17,5-8	fig. B	9	11,5	8	17,5	13,5	1000
KB 9-11-15-1,5	fig. B	9	11	1,5	15	7,5	1000
KB 9-11-16-0,5	fig. B	9	11	0,5	16	6	1000
KB 9-11-16-1,5	fig. B	9	11	1,5	16	7	1000
KB 9-11-16-2,5	fig. B	9	11	2,5	16	8	1000
KB 9-12-17-1,5	fig. B	9	12	1,5	17	7	1000
KB 9-13,5-16-10	fig. B	9	13,5	10	16	14	1000
KB 9-13-20-5	fig. B	9	13	5	20	10	1000
KB 9-15-18,5-1,5	fig. B	9	15	1,5	18,5	8	1000
KB 9-15-18,5-2,5	fig. B	9	15	2,5	18,5	9	1000
KB 9-15-18,5-3,5	fig. B	9	15	3,5	18,5	10	1000
KB 9-15-21-5	fig. B	9	15	5	21	10	1000
KP 10-12-18-3	fig. A	10	12	3	18	10	1000
KP 10-15-20,5-2	fig. A	10	15	2	20,5	7	1000
KP 10-15-21-2	fig. A	10	15	2	21	7	1000
KP 10-18-23-2	fig. A	10	18	2	23	8	1000
KP 10-18-24-2	fig. A	10	18	2	24	7,5	1000
KP 10-18-24-3	fig. A	10	18	3	24	8,5	1000
KP 10-18-24-4	fig. A	10	18	4	24	9,5	1000
KP 11-15-20,5-2	fig. A	11	15	2	20,5	7	1000
KP 11-18-23-2	fig. A	11	18	2	23	8	1000
KP 11-18-24-2	fig. A	11	18	2	24	7,5	1000
KP 11-18-24-3	fig. A	11	18	3	24	8,5	1000
KP 11-18-24-4	fig. A	11	18	4	24	9,5	1000
KP 12-15-20,5-2	fig. A	12	15	2	20,5	7	1000
KP 12-18-23-2	fig. A	12	18	2	23	8	1000
KP 12-18-24-2	fig. A	12	18	2	24	7,5	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KP 12-18-24-3	fig. A	12	18	3	24	8,5	1000
KP 12-18-24-4	fig. A	12	18	4	24	9,5	1000
KP 13-15-20,5-2	fig. A	13	15	2	20,5	7	1000
KP 13-18-23-2	fig. A	13	18	2	23	8	1000
KP 13-18-24-2	fig. A	13	18	2	24	7,5	1000
KP 13-18-24-3	fig. A	13	18	3	24	8,5	1000
KP 13-18-24-4	fig. A	13	18	4	24	9,5	1000
KP 14-18-23-2	fig. A	14	18	2	23	8	1000
KP 14-18-24-2	fig. A	14	18	2	24	7,5	1000
KP 14-18-24-3	fig. A	14	18	3	24	8,5	1000
KP 14-18-24-4	fig. A	14	18	4	24	9,5	1000
KP 15-18-23-2	fig. A	15	18	2	23	8	1000
KP 15-18-24-2	fig. A	15	18	2	24	7,5	1000
KP 15-18-24-3	fig. A	15	18	3	24	8,5	1000
KP 15-18-24-4	fig. A	15	18	4	24	9,5	1000
KP 16-18-23-2	fig. A	16	18	2	23	8	1000
KP 16-18-24-2	fig. A	16	18	2	24	7,5	1000
KP 16-18-24-3	fig. A	16	18	3	24	8,5	1000
KP 16-18-24-4	fig. A	16	18	4	24	9,5	1000
KP 16-21-28-2	fig. A	16	21	2	28	8	1000
KP 16-21-28-3	fig. A	16	21	3	28	9	1000
KP 16-21-28-4	fig. A	16	21	4	28	10	1000
KP 2-9-14-3,5	fig. A	2	9	3,5	14	6,5	1000
KP 3,5-7-11,5-1	fig. A	3,5	7	1	11,5	8	1000
KP 3-9-14-3,5	fig. A	3	9	3,5	14	6,5	1000
KP 35-39-45-2	fig. A	35	39	2	45	7	500
KP 4-8-12-1	fig. A	4	8	1	12	8	1000
KP 4-9-14-3,5	fig. A	4	9	3,5	14	6,5	1000
KP 5-9-14-3,5	fig. A	5	9	3,5	14	6,5	1000
KP 6-9-14-3,5	fig. A	6	9	3,5	14	6,5	1000
KP 7-12-18-1,5	fig. A	7	12	1,5	18	11,5	1000
KP 7-12-18-3	fig. A	7	12	3	18	10	1000
KP 7-15-20,5-2	fig. A	7	15	2	20,5	7	1000
KP 7-9-14-3,5	fig. A	7	9	3,5	14	6,5	1000
KP 8-10-14-2,5	fig. A	8	10	2,5	14	8,5	1000
KP 8-12-18-3	fig. A	8	12	3	18	10	1000
KP 8-15-20,5-2	fig. A	8	15	2	20,5	7	1000
KP 8-9-14-3,5	fig. A	8	9	3,5	14	6,5	1000
KP 9-12-16-2	fig. A	9	12	2	16	6	1000
KP 9-12-18-3	fig. A	9	12	3	18	10	1000
KP 9-15-20,5-2	fig. A	9	15	2	20,5	7	1000